

Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione, Hansen conosce l'importanza che i raccordi per tubi giocano nelle prestazioni e nel controllo della portata, del flusso e della pressione del fluido all'interno di un sistema di tubazioni. Ciò ha fatto sì che i prodotti Hansen si siano guadagnati la reputazione di fornire prodotti dalle prestazioni elevate, facili da usare, innovativi e semplici che forniscono ai nostri clienti il "miglior valore installato".



Pressione ammissibile in bar a 20°		
Ø	Bar	PSI
1/8" ÷ 2"	16	235
2"½	12	175
3" ÷ 4"	10	145

Caratteristiche e vantaggi:

- ampia gamma di raccordi filettati di lunga durata, alta resistenza e qualità;
- filetti conici di precisione che garantiscono una tenuta forte e affidabile;
- il materiale estremamente resistente minimizza il rischio di spanare il filetto;
- fabbricazione con materia prima approvata per l'uso con acqua potabile;
- realizzati in nylon rinforzato con fibra di vetro stabilizzata ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici, termiti, funghi e batteri;
- le applicazioni comuni includono orticoltura, agricoltura, irrigazione, nautica e idraulica;
- adatti per l'utilizzo sopra o sotto terra, in varie pressioni di esercizio e temperature;
- robusti, leggeri e compatti;
- fabbricati in Nuova Zelanda.

Normative:

WRAS: i raccordi filettati Hansen sono conformi alla certificazione WRAS da parte del Consiglio per la ricerca sull'acqua nel Regno Unito, organizzazione riconosciuta nel mondo. Un raccordo approvato da WRAS non deve causare sprechi, abusi, consumi indebiti o contaminazioni dell'acqua e deve essere di qualità e standard adeguati.


AS/NZS 4020: i raccordi filettati Hansen soddisfano i requisiti per i prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Materiale: PA (nylon rinforzato fibra vetro).

Conversioni mm-pollici	
mm	pollici
6	1/8"
8	1/4"
10	3/8"
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"

VELOCE E FACILE DA INSTALLARE

Nessuna abilità specialistica è richiesta.
Applicare il sigillante o Teflon, avvitare il tubo, stringere.



1. Applicare il sigillante o teflon.



2. Avvitare il tubo.



3. Stringere.



TABELLA RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE						
Sostanze chimiche	LIVELLO DI RESISTENZA					
	RACCORDI FILETTATI			RACCORDI PER SERBATOIO		
	BUONO	OK ma tenere sotto controllo nel tempo	SCADENTE da evitare	BUONO	OK ma tenere sotto controllo nel tempo	SCADENTE da evitare
Acido leggero			X			X
Acido forte			X			X
Acidi organici leggeri		X			X	
Acidi organici forti			X			X
Basi leggere	X			X		
Basi forti		X			X	
Candeggina			X			X
Benzina per automobili	X					X
Lubrificanti per automobili	X					X
Fluidi idraulici		X				X
Solventi		X			X	
Idrocarburi	X			X		
Alogeni			X			X
Alcol		X			X	
Aldeide			X			X
Ammina			X			X
Etere	X					X
Etere	X					X
Chetone		X				X
Detergenti	X			X		
Agenti ossidanti			X			X
Perossido d'idrogeno leggero		X			X	
Fenolo			X			X

Solo guida base di orientamento in quanto la resistenza ad agenti chimici varia in funzione della concentrazione e della temperatura.

RACCORDO FILETTATO FEMMINA PER SERBATOIO



RACCORDO PORTAGOMMA PER SERBATOIO



BOCCHETTONE FEMMINA-FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
RAT010	½"	1	220
RAT011	¾"		160
RAT012	1"		110
RAT013	1¼"		70
RAT014	1½"		55
RAT015	2"		40
RAT016	3"		18
RAT017	4"		10

Codice	Ø	Colore	Conf.	Box
RAT020	1¼"	nero	1	150
RAT021	1½"			100
RAT022	2"			60
RAT023	1¼"			150
RAT024	1½"	bianco	1	50
RAT025	2"			60

Codice	Ø	Conf.	Box
SRBC001	½"	1	270
SRBC002	¾"		370
SRBC003	1"		240
SRBC004	1" x ¾"		240
SRBC005	1¼"		150
SRBC006	1¼" x 1"		155
SRBC007	1½"		100
SRBC008	2"		70



RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRRD001	3/4" x 1/2"	10	1.400
SRRD002	1" x 1/2"		500
SRRD003	1" x 3/4"		1.000
SRRD004	1 1/4" x 1/2"		600
SRRD005	1 1/4" x 3/4"		
SRRD006	1 1/4" x 1"		700
SRRD007	1 1/2" x 1/2"		500
SRRD008	1 1/2" x 3/4"		
SRRD009	1 1/2" x 1"		
SRRD010	1 1/2" x 1 1/4"		
SRRD011	2" x 1/2"	270	
SRRD012	2" x 3/4"	280	
SRRD013	2" x 1"		
SRRD014	2" x 1 1/4"		
SRRD015	2" x 1 1/2"		
SRRD016	2 1/2" x 1 1/4"	70	
SRRD017	2 1/2" x 1 1/2"	160	
SRRD018	2 1/2" x 2"	150	
SRRD019	3" x 1 1/2"	40	
SRRD020	3" x 2"	100	
SRRD021	3" x 2 1/2"	50	
SRRD022	4" x 2"	1	30
SRRD023	4" x 2 1/2"		
SRRD024	4" x 3"		63

MANICOTTO DI RIDUZIONE FILETTATO FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRMR001	3/4" x 1/2"	10	400
SRMR002	1" x 1/2"		270
SRMR003	1" x 3/4"		250
SRMR004	1 1/4" x 3/4"		160
SRMR005	1 1/4" x 1"		150
SRMR006	1 1/2" x 3/4"		
SRMR007	1 1/2" x 1"		120
SRMR008	1 1/2" x 1 1/4"		110
SRMR009	2" x 3/4"		90
SRMR010	2" x 1"		
SRMR011	2" x 1 1/4"	70	
SRMR012	2" x 1 1/2"		
SRMR013	2 1/2" x 1 1/2"	1	110
SRMR014	2 1/2" x 2"		40
SRMR015	3" x 2"		60
SRMR016	3" x 2 1/2"		25
SRMR017	4" x 2 1/2"		36
SRMR018	4" x 3"		24

NIPPLO RIDOTTO



Codice	Ø	Conf.	Box
SRNP100	3/4" x 1/2"	10	500
SRNP101	1" x 1/2"		170
SRNP102	1" x 3/4"		700
SRNP104	1 1/4" x 3/4"		80
SRNP105	1 1/4" x 1"		400
SRNP107	1 1/2" x 3/4"		120
SRNP108	1 1/2" x 1"		310
SRNP109	1 1/2" x 1 1/4"		290
SRNP111	2" x 3/4"		180
SRNP112	2" x 1"		
SRNP113	2" x 1 1/4"	160	
SRNP114	2" x 1 1/2"		
SRNP115	2 1/2" x 1 1/4"	100	
SRNP116	2 1/2" x 1 1/2"		
SRNP117	2 1/2" x 2"	40	
SRNP118	3" x 1 1/2"	1	70
SRNP119	3" x 2"		96
SRNP120	3" x 2 1/2"		64
SRNP121	4" x 2"		36
SRNP122	4" x 2 1/2"		18
SRNP123	4" x 3"		

NIPPLO



Codice	Ø	Conf.	Box
SRNP050	1/2"	10	800
SRNP051	3/4"		1.000
SRNP052	1"		600
SRNP053	1 1/4"		360
SRNP054	1 1/2"		260
SRNP055	2"	140	
SRNP056	2 1/2"	1	85
SRNP057	3"		64
SRNP058	4"		27

GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO-FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRGO100	1/2"	10	450
SRGO101	3/4"		600
SRGO102	1"		320
SRGO103	1 1/4"		200
SRGO104	1 1/2"		130
SRGO105	2"	70	

MANICOTTO FILETTATO FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRMF050	1/2"	10	950
SRMF051	3/4"		700
SRMF052	1"		450
SRMF053	1 1/4"		280
SRMF054	1 1/2"		200
SRMF055	2"	120	
SRMF056	2 1/2"	1	80
SRMF057	3"		45
SRMF058	4"		24

GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRGO050	1/2"	10	400
SRGO051	3/4"		550
SRGO052	1"		320
SRGO053	1 1/4"		190
SRGO054	1 1/2"		130
SRGO055	2"	70	
SRGO056	2 1/2"	1	40
SRGO057	3"		10
SRGO058	4"		11

MAGGIORATORE MASCHIO-FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRMG001	1/2" M x 3/4" F	10	240

TAPPO FILETTATO MASCHIO



Codice	Ø	Conf.	Box
SRTA001	1/2"	10	550
SRTA002	3/4"		700
SRTA003	1"		500
SRTA004	1 1/4"		280
SRTA005	1 1/2"		400
SRTA006	2"		260
SRTA007	2 1/2"		60
SRTA008	3"		90
SRTA009	4"	1	27

CALOTTA FILETTATA FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRTA100	1/2"	10	900
SRTA101	3/4"		700
SRTA102	1"		450
SRTA103	1 1/4"		230
SRTA104	1 1/2"		320
SRTA105	2"		220
SRTA106	2 1/2"		60
SRTA107	3"		70
SRTA108	4"	1	24

RACCORDO CON DADO E ALETTE DA FEMMINA A PORTAGOMMA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRPG001	1/2" F x 1/2" PG	1	10
SRPG002	3/4" F x 1/2" PG		200
SRPG003	3/4" F x 3/4" PG		350
SRPG004	1" F x 1/2" PG		150
SRPG005	1" F x 3/4" PG		250

DADO



Codice	Ø	Conf.	Box
SRDD001	1/2"	10	10
SRDD002	3/4"		
SRDD003	1"		
SRDD004	1 1/4"		

T A 90° FILETTATA FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRTE001	1/2"	10	250
SRTE002	3/4"		360
SRTE003	1"		200
SRTE004	1 1/4"		110
SRTE005	1 1/2"		80
SRTE006	2"		45
SRTE007	2 1/2"	1	15
SRTE008	3"		19
SRTE009	4"		9

BOCCHETTONE SNODATO 9° MASCHIO-FEMMINA



Codice	Ø	Conf.	Box
SRBC010	3/4"	5	5
SRBC011	1"		
SRBC012	1 1/4"		

DADO LARGO



Codice	Ø	Conf.	Box
SRDD005	1/2"	10	10

